

パイレータ搭載

MODEL ワイヤレス豆っぴシリーズ ちっちゃ〜いワイレステータコレクタ

- ◆ 0.1mm レゾ CCD式とレーザ式を用意
- ◆ 超小型・軽量設計 60g (電池含む)
- ◆ JAN-13を約4000レコード 収集可能
- ◆ ケーブルをつなげばUSBスキャナ
ケーブルを外せばデータコレクタに早変わり
- ◆ 重複データ収集防止機能搭載
- ◆ Bluetooth クラス1搭載
(Mame.Pi-BCVを除く)



SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
Mame.PiはSIAA登録製品です

**iPhone/iPad
Android/Windows対応**

全てのデバイスでの通信を保証するものではありません。
導入前に実機による十分な動作検証をお願いします。


抗菌

型番	仕様
Mame.Pi-BCV	データコレクタ豆っぴ(無線無し), CCD, バイ付 (*1) (*2)
Mame.Pi-WCV	ワイヤレスデータコレクタ豆っぴ, CCD, バイ付 (*1) (*2)
Mame.Pi-WLV	ワイヤレスデータコレクタ豆っぴ, レーザ, バイ付 (*1) (*2)
Mame.Pi-DNGL	専用USBケーブル, HID&COM (*3)
H-500	豆っぴ用リコーダー

(*1) データコレクタ本体, USB I/F ケーブルが付属します。
(*2) USBキーボードとUSBバーチャルCOM I/Fを兼備しています。
(*3) WINDOWS XP/Vista/7 32&64 に対応しています。
(**) バイレータ非搭載モデルも案件へすでにご提案可能です。

ケーブルをつなげばUSBスキャナ ケーブルをはずせばデータコレクタに早変わり!!

1台2役、だから余分にスキャナやデータコレクタを購入する必要がありません。



豆っぴで簡単に棚卸が行える 「棚おろっぴ」が標準付属

収集した在庫データを簡単集計。最新棚卸データを保存&結果を自動メール送信したり、比較リストまで作成できます。

品番	品名	原価	在庫数	棚卸数	差分	資産数
CALDANML00001	卓上カレンダー(動物)	200	5	7	2	1,400
CALDPLNT00001	卓上カレンダー(植物)	200	5	7	2	1,400
CALDTRN00001	卓上カレンダー(鉄道)	250	5	7	2	1,750
CALWANML00001	壁掛けカレンダー(動物)	400	10	0	-10	0
CALWDRAMA00001	壁掛けカレンダー(海外ドラマ1)	450	10	0	-10	0
CALWDRAMA00002	壁掛けカレンダー(海外ドラマ2)	575	10	0	-10	0

項目	仕様
電源	充電式リチウム電池内蔵 3.7V / 420m AH フル充電時 約 15,000 スキャンの動作が可能 (*1)
外形寸法	89(L) x 40(W) x 18.5(H)mm
重量	Mame.Pi-BC/WC 約 60g (電池含む) Mame.Pi-WL 約 55g (電池含む)
分解能	0.15mm
CPU/リアルタイムクロック	32ビットCPU, リアルタイムクロック内蔵
キーボード	2キー(トリガーキー, ファンクションキー)
インディケータ	ビープ, LED 3個, バイレータ
スキャナ部	Mame.Pi-BC/WC 光源 赤色 LED 630nm 走査速度 100 スキャン/秒 PCS 45% min.(UPC/EAN 100%) 読取深度 50~250mm (*2)
	Mame.Pi-WL 光源 半導体レーザ 650nm 走査速度 100 スキャン/秒 PCS 45% min.(UPC/EAN 100%) 読取深度 50~350mm (*2)
	インターフェイス USB キーボード, USB バーチャル COM
	無線インターフェイス 無線規格 Bluetooth クラス1 プロファイル SPP マスター/スレーブ 専用ケーブル HID 又は COM 接続が可能
	動作温度 -10℃ ~ +40℃
	湿度 10% ~ 90% 氷結・結露無し
読取コード	コード 39, インターラプト 25, コダバ (NW7), コード 93, コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, インダストリアル 25, マトリクス 25, MSI/Plessey, GS1-Databar(RSS14, RSS リミット, RSS14 スタック, RSS 1D ストック, RSS 1D ストック)
EMC 規格	FCC, CE

(*1) 5秒に1回読取(正常に読取できる位置にて)/常温 環境、無線通信無し
(*2) バコードの解像度・品質に依存します。

モバイルデバイスとBluetooth接続



お問い合わせ専用 FAX フォーム
弊社まで FAX ください FAX to

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。年 月 日

貸出申込書			
製品名		数量	
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書		
製品名	数量	単価
見積期限		

注文書		
製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB ハッチャル COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メカ/型番	)

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 (	)		

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
Rev.2.5.1 July.,2017